


## CG用テクスチャーデータ(シームレス加工)

建築CADソフトで作成するCGなどに使用できるテクスチャーデータで、シームレス加工を施しております。  
このテクスチャーデータは、株式会社シーピーユーの建築専門ソフト【MADRIC-AD1】の使用を標準として作成しております。  
ご使用のソフトウェアの種類や、テクスチャーの登録方法、環境の設定などにより、実際の色とは異なる場合があります。  
設定サイズにつきましては、現物よりも縮尺を広げて設定しております。

### MADRIC AD-1テクスチャー登録の仕方



### シンプルモダンシリーズ

| 商品名            | 張り方向 | ファイル                     | データサイズ   |          | 設定サイズ |       |     |      |     |      |
|----------------|------|--------------------------|----------|----------|-------|-------|-----|------|-----|------|
|                |      |                          | A(pixel) | B(pixel) | C(mm) | D(mm) |     |      |     |      |
| SF-ビレト         | ヨコ   | SF11-201.Fマットブラック.ヨコ     | 1000     | 380      | 380   | 1000  |     |      |     |      |
|                |      | SF11-285.Fチャコールメタリック.ヨコ  |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | SF11-283.Fクールブラウン.ヨコ     |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | SF11-284.Fクールネイビー.ヨコ     |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | SF11-294.Fモスグリーン.ヨコ      |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | SF11-206.Fシルバーメタリック.ヨコ   |          |          |       |       |     |      |     |      |
| SF-ガルスパンJ      | タテ   | SFJ1-202.Fネオブラック.タテ      | 1000     | 396      | 1250  | 495   |     |      |     |      |
|                |      | SFJ1-206.Fシルバーメタリック.タテ   |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | SFJ1-237.Fミストアイボリー.タテ    |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | SFJ1-251.Fカスタードイエロー.タテ   |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | SFJ1-258.Fビターブラウン.タテ     |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | SFJ1-261.Fオータムレッド.タテ     |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | SFJ1-270.Fネオホワイト.タテ      |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                | ヨコ   | SFJ1-280.Fダークメタリック.ヨコ    | 396      | 1000     | 495   | 1250  |     |      |     |      |
|                |      | SFJ1-287.Fグランブルー.ヨコ      |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | SFJ1-291.Fチタングレーメタリック.タテ |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | SFJ1-294.Fモスグリーン.タテ      |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | SFJ1-299.Fシヤンパンメタリック.タテ  |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | SFJ1-202.Fネオブラック.ヨコ      |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | SFJ1-206.Fシルバーメタリック.ヨコ   |          |          |       |       |     |      |     |      |
| ガルスパンSEiフツ素    | タテ   | IGS5-202.Fネオブラック.タテ      | 1000     | 300      | 1250  | 375   |     |      |     |      |
|                |      | IGS5-206.Fシルバーメタリック.タテ   |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | IGS5-237.Fミストアイボリー.タテ    |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | IGS5-258.Fビターブラウン.タテ     |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | IGS5-270.Fネオホワイト.タテ      |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | IGS5-280.Fダークメタリック.タテ    |          |          |       |       |     |      |     |      |
| SF-ガルブライトJF    | タテ   | SFJ2-282.Fクールブラック.タテ     | 1000     | 300      | 1000  | 300   |     |      |     |      |
|                |      | SFJ2-283.Fクールブラウン.タテ     |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | SFJ2-204.Fスチールグレー.タテ     |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                | ヨコ   | SFJ2-219.Fペールアッシュ.ヨコ     |          |          |       |       | 300 | 1000 | 300 | 1000 |
|                |      | SFJ2-237.Fミストアイボリー.ヨコ    |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | SFJ2-270.Fネオホワイト.ヨコ      |          |          |       |       |     |      |     |      |
| SF-ガルステージシャインJ | タテ   | SFJ4-202.Fネオブラック.タテ      | 1000     | 476      | 1000  | 476   |     |      |     |      |
|                |      | SFJ4-280.Fダークメタリック.タテ    |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | SFJ4-285.Fチャコールメタリック.タテ  |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | SFJ4-284.Fクールネイビー.タテ     |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | SFJ4-291.Fチタングレーメタリック.タテ |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | SFJ4-237.Fミストアイボリー.タテ    |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | SFJ4-299.Fシヤンパンメタリック.タテ  |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                | ヨコ   | SFJ4-206.Fシルバーメタリック.タテ   | 476      | 1000     | 476   | 1000  |     |      |     |      |
|                |      | SFJ4-281.Fクールホワイト.タテ     |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | SFJ4-202.Fネオブラック.ヨコ      |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | SFJ4-280.Fダークメタリック.ヨコ    |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | SFJ4-285.Fチャコールメタリック.ヨコ  |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | SFJ4-284.Fクールネイビー.ヨコ     |          |          |       |       |     |      |     |      |
|                |      | SFJ4-291.Fチタングレーメタリック.ヨコ |          |          |       |       |     |      |     |      |

ナチュラルシリーズ

| 商品名                  | 張り方向                | ファイル                     | データサイズ   |          | 設定サイズ |       |
|----------------------|---------------------|--------------------------|----------|----------|-------|-------|
|                      |                     |                          | A(pixel) | B(pixel) | C(mm) | D(mm) |
| NFI-フィネストーン          | ヨコ                  | NFI1-404.FIマイルドブラウン.ヨコ   | 770      | 810      | 963   | 1045  |
|                      |                     | NFI1-405.FIシックベージュ.ヨコ    |          |          |       |       |
| NFI-グラブロッシュ          | ヨコ                  | NFI2-406.FIイエローベージュ.ヨコ   | 770      | 810      | 963   | 1045  |
|                      |                     | NFI2-407.FIグレイトーン.ヨコ     |          |          |       |       |
| NFT-スプリームウッド         | タテ                  | NTD3-351.FTブランクリーム.タテ    | 810      | 770      | 1013  | 963   |
|                      |                     | NTD3-312.FTマイルドブラック.タテ   |          |          |       |       |
|                      | ヨコ                  | NTD3-351.FTブランクリーム.ヨコ    | 770      | 810      | 963   | 1013  |
|                      |                     | NTD3-312.FTマイルドブラック.ヨコ   |          |          |       |       |
| NFT-ヴァリアスブリック        | ヨコ                  | NTD4-362.FTヴァインテールレッド.ヨコ | 770      | 810      | 963   | 1013  |
|                      |                     | NTD4-363.FTナチュラルブラウン.ヨコ  |          |          |       |       |
|                      |                     | NTD4-364.FTオーリーブアッシュ.ヨコ  |          |          |       |       |
| NFT-モンターニュ           | ヨコ                  | NTD2-311.FTシェルホワイト.ヨコ    | 770      | 810      | 963   | 1013  |
|                      |                     | NTD2-350.FTソフトベージュ.ヨコ    |          |          |       |       |
|                      |                     | NTD2-348.FTカフェブラウン.ヨコ    |          |          |       |       |
|                      |                     | NTD2-369.FTオーリーブブラウン.ヨコ  |          |          |       |       |
| NFT-アーセルロック          | タテ                  | NTD1-311.FTシェルホワイト.タテ    | 810      | 770      | 1013  | 963   |
|                      |                     | NTD1-350.FTソフトベージュ.タテ    |          |          |       |       |
|                      |                     | NTD1-333.FTショコラブラウン.タテ   |          |          |       |       |
|                      | ヨコ                  | NTD1-369.FTオーリーブブラウン.タテ  | 770      | 810      | 963   | 1013  |
|                      |                     | NTD1-311.FTシェルホワイト.ヨコ    |          |          |       |       |
|                      |                     | NTD1-350.FTソフトベージュ.ヨコ    |          |          |       |       |
| NF-テセルブリックN          | タテ                  | NFD2-225.Fダークブラウン.タテ     | 810      | 770      | 1013  | 963   |
|                      |                     | NFD2-245.Fサンドブラウン.タテ     |          |          |       |       |
|                      |                     | NFD2-246.Fオーカー.タテ        |          |          |       |       |
|                      |                     | NFD2-247.Fソフトグレー.タテ      |          |          |       |       |
|                      |                     | NFD2-262.Fレッドブラウン.タテ     |          |          |       |       |
|                      | NFD2-273.Fミルク.タテ    |                          |          |          |       |       |
|                      | ヨコ                  | NFD2-225.Fダークブラウン.ヨコ     | 770      | 810      | 963   | 1013  |
|                      |                     | NFD2-245.Fサンドブラウン.ヨコ     |          |          |       |       |
|                      |                     | NFD2-246.Fオーカー.ヨコ        |          |          |       |       |
|                      |                     | NFD2-247.Fソフトグレー.ヨコ      |          |          |       |       |
| NFD2-262.Fレッドブラウン.ヨコ |                     |                          |          |          |       |       |
| NFD2-273.Fミルク.ヨコ     |                     |                          |          |          |       |       |
| NF-シャドーライン           | タテ                  | NFS5-273.Fミルク.タテ         | 810      | 770      | 1013  | 963   |
|                      |                     | NFS5-239.Fプロッサムピンク.タテ    |          |          |       |       |
|                      |                     | NFS5-250.Fシトロンクリーム.タテ    |          |          |       |       |
|                      |                     | NFS5-233.Fメルティショコラ.タテ    |          |          |       |       |
|                      |                     | NFS5-225.Fダークブラウン.タテ     |          |          |       |       |
|                      | NFS5-226.Fダークブルー.タテ |                          |          |          |       |       |
|                      | ヨコ                  | NFS5-273.Fミルク.ヨコ         | 770      | 810      | 963   | 1013  |
|                      |                     | NFS5-239.Fプロッサムピンク.ヨコ    |          |          |       |       |
|                      |                     | NFS5-250.Fシトロンクリーム.ヨコ    |          |          |       |       |
|                      |                     | NFS5-233.Fメルティショコラ.ヨコ    |          |          |       |       |
| NFS5-225.Fダークブラウン.ヨコ |                     |                          |          |          |       |       |
| NFS5-226.Fダークブルー.ヨコ  |                     |                          |          |          |       |       |
| NF-マイルドウェーブ          | タテ                  | NFS4-245.Fサンドブラウン.タテ     | 810      | 770      | 1013  | 963   |
|                      |                     | NFS4-246.Fオーカー.タテ        |          |          |       |       |
|                      |                     | NFS4-272.Fホワイト.タテ        |          |          |       |       |
|                      | ヨコ                  | NFS4-273.Fミルク.タテ         | 770      | 810      | 963   | 1013  |
|                      |                     | NFS4-245.Fサンドブラウン.ヨコ     |          |          |       |       |
|                      |                     | NFS4-246.Fオーカー.ヨコ        |          |          |       |       |
| NFS4-272.Fホワイト.ヨコ    |                     |                          |          |          |       |       |
| NFS4-273.Fミルク.ヨコ     |                     |                          |          |          |       |       |
| NF-ファブリックライン         | タテ                  | NFS1-225.Fダークブラウン.タテ     | 810      | 770      | 1013  | 963   |
|                      |                     | NFS1-244.Fベージュ.タテ        |          |          |       |       |
|                      |                     | NFS1-245.Fサンドブラウン.タテ     |          |          |       |       |
|                      | ヨコ                  | NFS1-273.Fミルク.タテ         | 770      | 810      | 963   | 1013  |
|                      |                     | NFS1-225.Fダークブラウン.ヨコ     |          |          |       |       |
|                      |                     | NFS1-244.Fベージュ.ヨコ        |          |          |       |       |
| NFS1-245.Fサンドブラウン.ヨコ |                     |                          |          |          |       |       |
| NFS1-273.Fミルク.ヨコ     |                     |                          |          |          |       |       |

ベーシックシリーズ

| 商品名           | 張り方向 | ファイル                | データサイズ   |          | 設定サイズ |       |
|---------------|------|---------------------|----------|----------|-------|-------|
|               |      |                     | A(pixel) | B(pixel) | C(mm) | D(mm) |
| 銘壁スタッコJ       | タテ   | JME2-010_グレー_タテ     | 588      | 363      | 735   | 454   |
|               |      | JME2-012_ストーングレー_タテ |          |          |       |       |
|               |      | JME2-020_ニューブラウン_タテ |          |          |       |       |
|               |      | JME2-032_アイボリー_タテ   |          |          |       |       |
|               |      | JME2-070_ホワイト_タテ    |          |          |       |       |
| ガルバ伸壁i_ニューメロン | タテ   | ISI2-010_グレー_タテ     | 594      | 380      | 743   | 475   |
|               |      | ISI2-020_ニューブラウン_タテ |          |          |       |       |
|               |      | ISI2-032_アイボリー_タテ   |          |          |       |       |
|               |      | ISI2-070_ホワイト_タテ    |          |          |       |       |
|               |      | ISI2-010_グレー_ヨコ     |          |          |       |       |
|               | ヨコ   | ISI2-020_ニューブラウン_ヨコ | 380      | 594      | 475   | 743   |
|               |      | ISI2-032_アイボリー_ヨコ   |          |          |       |       |
|               |      | ISI2-070_ホワイト_ヨコ    |          |          |       |       |
|               |      | ISI2-070_ホワイト_ヨコ    |          |          |       |       |

アイジールーフ

| 商品名          | 張り方向 | ファイル                | データサイズ   |          | 設定サイズ |       |
|--------------|------|---------------------|----------|----------|-------|-------|
|              |      |                     | A(pixel) | B(pixel) | C(mm) | D(mm) |
| スーパーガルテクトフッ素 | -    | GTF3-726_SFブラック     | 530      | 2960     | 663   | 3700  |
|              |      | GTF3-728_SFブラウン     |          |          |       |       |
| スーパーガルテクト    | -    | GT5-706_Sシェイドブラック   | 530      | 2960     | 663   | 3700  |
|              |      | GT3-707_Sシェイドブルー    |          |          |       |       |
|              |      | GT5-708_Sシェイドブラウン   |          |          |       |       |
|              |      | GT3-710_Sシェイドモスグリーン |          |          |       |       |
|              |      | GT3-711_Sシェイドチャコール  |          |          |       |       |
|              |      | GT3-711_Sシェイドチャコール  |          |          |       |       |